

**Hopfällbar vagn, Typ: 3100****Beställningsdata**

Ordernummer	919808 3100
GTIN	4017976031002
Artikelklass	96F

Beskrivning**Utförande:**

Ram av stålrör med uppfällbar skjutbygel, 2 fasta och 2 svängbara hjul (med broms). Lastplan av pressad stålplåt med pålimmad glidsäker beläggning. Massiva gummidäck.

Norm:

EN 1757-3

Lackering:

Briljantblå RAL 5007, **pulverbelagd.**

OBS!:

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Teknisk beskrivning

höjd hopfälld	240 mm
vikt	12,5 kg
lastplanets höjd	150 mm
Typ	3100
Ø hjul	100 mm

djup hopfälld	495 mm
maximal bärförmåga	150 kg
antal fasta hjul utan broms	2
bredd hopfälld	760 mm
antal svängbara hjul med broms	2
lastplanens bredd	740 mm
Material hjul	Helgummi
Norm	EN 1757-3
lastplanets djup	480 mm
Produktslag	Hopfällbar vagn