



Bordsvagnar med 3 lastplan, Typ: 2752



Beställningsdata

Ordernummer	919840 2752
GTIN	4017976021317
Artikelklass	96F

Beskrivning

Utförande:

Svetsad stålörskonstruktion. Lastplan av träfiberskivor med ytdekor av bok i vinkeljärnsram, 12 mm hög skyddskant runtom.

2 fasta och 2 svängbara hjul (med broms) med TPE-däck och rullagrade nav.

Norm:

EN 1757-3

Lackering:

Briljantblå RAL 5007, **pulverbelagd.**

OBS!:

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Teknisk beskrivning

mittre lastplanets bärförmåga	80 kg
Ø hjul	125 mm
Material hjul	TPE
Norm	EN 1757-3

lastplanens bredd	1000 mm
övre lastplanets bärförmåga	80 kg
Djup	611 mm
lastplanets djup	600 mm
vikt	49 kg
antal fasta hjul utan broms	2
undre lastplanets höjd	200 mm
antal svängbara hjul med broms	2
övre lastplanets höjd	820 mm
höjd	1040 mm
Bredd	1135 mm
Typ	2752
maximal bärförmåga	300 kg
mittre lastplanets höjd	510 mm
Produktslag	Bordsvagn