

**Bygelvagn, Typ: 2503****Beställningsdata**

Ordernummer	919800 2503
GTIN	4017976025032
Artikelklass	96F

**Beskrivning****Utförande:**

Svetsad stålörns- och stålprofilkonstruktion. Lastplan av träfiberskiva med ytdekor av bok. 2 fasta och 2 svängbara hjul (med broms) med TPE-däck och rullgrade nav.

**Norm:**

**EN 1757-3**

**Lackering:**

Briljantblå RAL 5007, **pulverbelagd.**

**OBS!:**

Hyllställerna levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

**Teknisk beskrivning**

Norm	EN 1757-3
antal svängbara hjul med broms	2
antal fasta hjul utan broms	2
lastplanens bredd	1200 mm
Bredd	1325 mm
Typ	2503

höjd	990 mm
lastplanets höjd	270 mm
Material hjul	TPE
vikt	35 kg
Ø hjul	200 mm
lyftförmåga	600 kg
Djup	809 mm
lastplanets djup	800 mm
Produktslag	Bygelvagn