



Bordsvagnar med 2 lastplan, Typ: 2400B



Beställningsdata

Ordernummer	919868 2400B
GTIN	4017976524009
Artikelklass	96F

Beskrivning

Utförande:

Svetsad stålkonstruktion.

2 fasta och 2 svängbara hjul (med broms) med TPE-däck och rullagrade nav.

Lastplanen av stålplåt sitter **jäms med** ramen.

Norm:

EN 1757-3

Lackering:

Briljantblå RAL 5007, **pulverbelagd**.

OBS!:

Hyllställén levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Teknisk beskrivning

Material hjul	TPE
lastplanets djup	500 mm
Bredd	1047 mm
övre lastplanets bärförmåga	200 kg
Ø hjul	160 mm

Norm	EN 1757-3
Typ	2400B
antal fasta hjul utan broms	2
övre lastplanets höjd	860 mm
maximal bärförmåga	500 kg
antal svängbara hjul med broms	2
Djup	509 mm
vikt	45 kg
höjd	860 mm
undre lastplanets höjd	228 mm
lastplanens bredd	850 mm
Produktslag	Bordsvagn