

**Hopfällbar vagn, Typ: 3101****Beställningsdata**

Ordernummer	919808 3101
GTIN	4017976031019
Artikelklass	96F

Beskrivning**Utförande:**

Ram av stålrör med uppfällbar skjutbygel, 2 fasta och 2 svängbara hjul (med broms). Lastplan av pressad stålplåt med pålimmad glidsäker beläggning. Massiva gummidäck.

Norm:

EN 1757-3

Lackering:

Briljantblå RAL 5007, **pulverbelagd.**

OBS!:

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Teknisk beskrivning

Ø hjul	125 mm
djup hopfälld	630 mm
antal svängbara hjul med broms	2
antal fasta hjul utan broms	2
bredd hopfälld	920 mm

vikt	18,5 kg
Typ	3101
maximal bärförmåga	250 kg
höjd hopfälld	275 mm
lastplanets höjd	185 mm
lastplanens bredd	910 mm
Material hjul	Helgummi
Norm	EN 1757-3
lastplanets djup	610 mm
Produktslag	Hopfällbar vagn