



Bordsvagnar med 2 lastplan, Typ: 2401B



Beställningsdata

Ordernummer	919868 2401B
GTIN	4017976524016
Artikelklass	96F

Beskrivning

Utförande:

Svetsad stålkonstruktion.

2 fasta och 2 svängbara hjul (med broms) med TPE-däck och rullagrade nav.

Lastplanen av stålplåt sitter **jäms med** ramen.

Norm:

EN 1757-3

Lackering:

Briljantblå RAL 5007, **pulverbelagd**.

OBS!:

Hyllställén levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Teknisk beskrivning

lastplanets djup	600 mm
antal fasta hjul utan broms	2
övre lastplanets höjd	900 mm
Material hjul	TPE
lastplanens bredd	1000 mm

Djup	609 mm
övre lastplanets bärförmåga	200 kg
maximal bärförmåga	600 kg
höjd	900 mm
Norm	EN 1757-3
Bredd	1197 mm
Typ	2401B
antal svängbara hjul med broms	2
undre lastplanets höjd	270 mm
vikt	56 kg
Ø hjul	200 mm
Produktslag	Bordsvagn