



Gallervagn, Typ: 1553



Beställningsdata

Ordernummer	919877 1553
GTIN	4017976015538
Artikelklass	96F

Beskrivning

Utförande:

Gallervagn med en **avtagbar** långsida. Lastplan av träfiberskivor med ytdekor av bok, svetsad stålkonstruktion, 2 fasta och 2 svängbara hjul (med broms), TPE-däck och rullgrade nav.

Norm:

EN 1757-3

Lackering:

Briljantblå RAL 5007, **pulverbelagd.**

OBS!:

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Teknisk beskrivning

höjd	990 mm
maximal bärförmåga	600 kg
Typ	1553
Ø hjul	200 mm
antal svängbara hjul med broms	2
Material hjul	TPE

vikt	53 kg
lastplanens bredd	1200 mm
lastplanets höjd	270 mm
Bredd	1380 mm
antal fasta hjul utan broms	2
lastplanets djup	800 mm
Djup	809 mm
Produktslag	Gallervagn