



Hopfällbar vagn, Typ: KW1



Beställningsdata

Ordernummer	919810 KW1
GTIN	4017976011325
Artikelklass	96F

Beskrivning

Utförande:

Ram av stålrör med uppfällbar skjutbygel, 2 fasta och 2 svängbara hjul (med broms).
Lastplan av träfiberskiva. TPE-däck och rullagrade nav.

Norm:

EN 1757-3

Lackering:

Briljantblå RAL 5007, **pulverbelagd.**

OBS!:

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Teknisk beskrivning

bredd hopfälld	815 mm
Typ	KW1
höjd hopfälld	285 mm
lastplanets höjd	205 mm
maximal bärförmåga	250 kg

antal fasta hjul utan broms	2
djup hopfäll	470 mm
vikt	15 kg
antal svängbara hjul med broms	2
Ø hjul	125 mm
lastplanens bredd	720 mm
Material hjul	TPE
Norm	EN 1757-3
lastplanets djup	450 mm
Produktslag	Hopfällbar vagn