



Bordsvagnar med 2 lastplan, Typ: 2402B



Beställningsdata

Ordernummer	919868 2402B
GTIN	4017976524023
Artikelklass	96F

Beskrivning

Utförande:

Svetsad stålkonstruktion.

2 fasta och 2 svängbara hjul (med broms) med TPE-däck och rullagrade nav.

Lastplanen av stålplåt sitter **jäms med** ramen.

Norm:

EN 1757-3

Lackering:

Briljantblå RAL 5007, **pulverbelagd**.

OBS!:

Hyllställén levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Teknisk beskrivning

antal svängbara hjul med broms	2
maximal bärförmåga	600 kg
Ø hjul	200 mm
Typ	2402B
antal fasta hjul utan broms	2

Norm	EN 1757-3
undre lastplanets höjd	270 mm
lastplanens bredd	1000 mm
Material hjul	TPE
höjd	900 mm
lastplanets djup	700 mm
Djup	709 mm
vikt	61 kg
övre lastplanets bärförmåga	200 kg
Bredd	1197 mm
övre lastplanets höjd	900 mm
Produktslag	Bordsvagn