



Etagevagnar med 4 lastytor, Typ: 8312



Beställningsdata

Ordernummer	919880 8312
GTIN	4017976083124
Artikelklass	96F

Beskrivning

Utförande:

Svetsat stålrör och profilstål, gavelväggar med vertikala röstänger på ett avstånd av 130 mm. Plattformer av trämaterialsdivor med ytdekor av bok. Inläggshyllorna är justerbara i 100-mm-raster. Den nedersta inläggshyllan inte justerbar. 2 fasta och 2 svängbara hjul (med broms), TPE-däck och rullagrade nav.

Norm:

EN 1757-3

Lackering:

Briljantblå RAL 5007, **pulverbelagd.**

OBS!:

Hyllställena levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Teknisk beskrivning

bärförmåga totalt	600 kg
Material hjul	TPE
lastplanens bredd	1000 mm

Typ	8312
höjd lastplan 2	669 mm
antal fasta hjul utan broms	2
antal svängbara hjul med broms	2
höjd lastplan 4	1469 mm
Norm	EN 1757-3
bärförmåga per hyllplan	90 kg
vikt	83 kg
Bredd	1169 mm
Ø hjul	200 mm
höjd lastplan 1	269 mm
Skjuthandtag	ja
höjd lastplan 3	1069 mm
höjd	1800 mm
Höjdinställningsraster	100 mm
Djup	709 mm
lastplanets djup	700 mm
Höjdinställning i raster	100 mm
Produktslag	Etagevagn