

**Bordsvagnar med 2 lastplan, Typ: 2403B****Beställningsdata**

Ordernummer	919868 2403B
GTIN	4017976524030
Artikelklass	96F

Beskrivning**Utförande:**

Svetsad stålkonstruktion.

2 fasta och 2 svängbara hjul (med broms) med TPE-däck och rullagrade nav.

Lastplanen av stålplåt sitter **jäms med** ramen.

Norm:

EN 1757-3

Lackering:

Briljantblå RAL 5007, **pulverbelagd**.

OBS!:

Hyllställén levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Teknisk beskrivning

antal fasta hjul utan broms	2
antal svängbara hjul med broms	2
Material hjul	TPE
Djup	809 mm
höjd	900 mm

övre lastplanets bärförmåga	200 kg
lastplanets djup	800 mm
Bredd	1397 mm
lastplanens bredd	1200 mm
undre lastplanets höjd	270 mm
övre lastplanets höjd	900 mm
Ø hjul	200 mm
maximal bärförmåga	600 kg
Typ	2403B
vikt	78 kg
Norm	EN 1757-3
Produktslag	Bordsvagn