

**Bordsvagnar med 2 lastplan, Typ: 2496****Beställningsdata**

Ordernummer	919860 2496
GTIN	4017976502496
Artikelklass	96F

Beskrivning**Utförande:**

Svetsad stålrörs- och stålprofilkonstruktion. Lastplan av träfiberskivor med ytdekor av bok. 2 fasta och 2 svängbara hjul (med broms) med TPE-däck och rullgrade nav.

Norm:

EN 1757-3

Lackering:

Briljantblå RAL 5007, **pulverbelagd.**

OBS!:

Hyllställerna levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Teknisk beskrivning

Material hjul	TPE
Bredd	737 mm
Norm	EN 1757-3
undre lastplanets höjd	228 mm
Djup	609 mm

övre lastplanets bärförmåga	200 kg
maximal bärförmåga	500 kg
lastplanens bredd	600 mm
antal svängbara hjul med broms	2
vikt	32 kg
Ø hjul	160 mm
Typ	2496
antal fasta hjul utan broms	2
övre lastplanets höjd	860 mm
höjd	860 mm
lastplanets djup	600 mm
Produktslag	Bordsvagn