



Borrchuckar Form A, BT 50, spännvidd: 2,5-16mm



Beställningsdata

Ordernummer	303166 2,5-16
GTIN	4045197937940
Artikelklass	32K

Beskrivning

Utförande:

För höger- och vänstergång.

- **Smalt utförande.**
- **Målinriktad kylvätskeöverföring till verktyg med IK.**
- **Optimala fasthållningsmoment på verktyget.**

leveransinnehåll:

Inklusive **chucknyckel**.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308760 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

Teknisk beskrivning

spännvidd	2,5 - 16 mm
Utvändig-Ø D	50 mm
utkragningslängd A-mått	106 mm
Lös Torx®-chucknyckel nr 625220	TX25
fäste	BT 50
Hållare norm	ISO 7388-2
Hållare norm	JIS B6339
Form	A

Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 12000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 50 μm
Maximalt åtdragningsmoment M _{d max}	≤ 14 Nm
Produktslag	Kort borchuck