

**Garant****Borrchuckar Form AD, BT 40, spännvidd: 1-16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	303171 1-16
GTIN	4045197937964
Artikelklass	31B

**Beskrivning****Utförande:**

För höger- och vänstergång.  
Rundgångsnoggrannhet < 20 µm.

- **Smalt utförande.**
- **Målinriktad kylvätskeöverföring till verktyg med IK.**
- **Optimala fasthållningsmoment på verktyget.**

Med invändig kylning upp till max. 50 bar.

**leveransinnehåll:**

Inklusive **chucknyckel.**

**Specialtillbehör:**

Dragappar (AB) nr 308760 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

**Teknisk beskrivning**

spännvidd	1 - 16 mm
Lös Torx®-chucknyckel nr 625220	TX25
Utvändig-Ø D	50 mm
utkragningslängd A-mått	95 mm
fäste	BT 40
Hållare norm	ISO 7388-2
Hållare norm	JIS B6339

Form	AD
Invändig	ja, med max. 50 bar
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 20 μm
Maximalt åtdragningsmoment $M_{d \max}$	≤ 14 Nm
Produktslag	Kort borrhuck