



Bordsvagnar med 2 lastplan, Typ: 4822



Beställningsdata

Ordernummer	919870 4822
GTIN	4017976048222
Artikelklass	96F

Beskrivning

Utförande:

Svetsad stålkonstruktion, **oljetäta tråg**.

2 fasta och 2 svängbara hjul (med broms), TPE-däck och rullagrade nav. **Oljetäta tråg med 40 mm** hög kant.

Norm:

EN 1757-3

Lackering:

Briljantblå RAL 5007, **pulverbelagd**.

OBS!:

Hyllställena levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Teknisk beskrivning

Material hjul	TPE
antal fasta hjul utan broms	2
antal svängbara hjul med broms	2
Typ	4822
Ø hjul	200 mm

övre lastplanets bärförmåga	200 kg
undre lastplanets höjd	248 mm
vikt	47 kg
lastplanens bredd	1000 mm
Bredd	1171 mm
övre lastplanets höjd	870 mm
maximal bärförmåga	400 kg
höjd	910 mm
Norm	EN 1757-3
lastplanets djup	700 mm
Djup	700 mm
Produktslag	Bordsvagn