

Garant**LOMU 090408 TR-M, HB9520, Typ: ST900**

Beställningsdata

Ordernummer	215982 ST900
GTIN	4045197937995
Artikelklass	21A

Beskrivning

OBS!:

Riktvärden för användning för $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p \text{ max} = 4,5 \text{ mm}$.

Teknisk beskrivning

Matning f_z	0,11 mm
ISO-kod vändskär	LOMU090408 TR-M
Hörnradie	0,8 mm
Typ	ST900
Sort	HB9520
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	210 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	165 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	140 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	mindre lämplig	105 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	mindre lämplig	70 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	mindre lämplig	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	mindre lämplig	95 m/min	M
vått maximal	mindre lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		