

Garant**LOEU 090408 R-L, HB7635, Typ: INOX**

Beställningsdata

Ordernummer	215988 INOX
GTIN	4045197938114
Artikelklass	21A

Beskrivning

OBS!:

Riktvärden för användning för $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p \text{ max} = 4 \text{ mm}$.

Teknisk beskrivning

Typ	INOX
Matning f_z	0,08 mm
ISO-kod vändskär	LOEU090408 R-L
Hörnradie	0,8 mm
Sort	HB7635
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	130 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	105 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	mindre lämplig	50 m/min	S
vått maximal	lämplig		
vått minimal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		
Luft	mindre lämplig		