

Garant**GARANT Power Q högmatningsfräs, weldon-skaft, Ø D / Antal skäreppor Z:
22/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212802 22/3
GTIN	4045197938923
Artikelklass	210

Beskrivning**Reservdel:**

Vändskärsskruvar, sats nr 219799 1 (8IP; 1,2 Nm).

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 1,2** används med klinga nr **674252 strl. 8IP**.

Teknisk beskrivning

Invändig	ja
Passande vändskär	XOM.060310
totallängd L_{tot}	85 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{max}$	42 mm
Skär- $\varnothing D_c$	22 mm
$\varnothing D_3$	14 mm
Antal skär Z	3
spiralfräsning $\varnothing D_{min}$	36 mm
Rampningslängd L för α_{max}	12,13 mm
Rampningsvinkel α_{max}	1,89 grad
spiralfräsning a_p	0,3 mm

Utkragningslängd L ₁	35 mm
Skaftdiameter D _s h6	20 mm
Serie	Power Q
Inställningsvinkel κ	15 grad
Skaftutförande	weldon-skaft
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,2 Nm	211750 1,2
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP