

**Garant****GARANT Power Q högmatningsfräs, med gänga, Ø D / Antal skäreppgar Z:  
16/2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212804 16/2
GTIN	4045197938299
Artikelklass	210

**Beskrivning****Reservdel:**

Vändskärsskruvar, sats nr 219799 1 (8IP; 1,2 Nm).

**OBS!:**

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 1,2** används med klinga nr **674252 strl. 8IP**.  
Vid användning av förlängare, arbeta alltid med invändig kylning.

**Teknisk beskrivning**

Skär-Ø D <sub>c</sub>	16 mm
Antal skär Z	2
Ø D <sub>1</sub> h <sub>6</sub>	8,5 mm
spiralfräsning a <sub>p</sub>	0,3 mm
Invändig	ja
Fästgंगा M	M8
spiralfräsning Ø D <sub>max</sub>	30 mm
spiralfräsning Ø D <sub>min</sub>	24 mm
Ø D <sub>2</sub>	13 mm
Passande vändskär	XOM.060310

totallängd $L_{tot}$	25 mm
Rampningsvinkel $\alpha_{max}$	3,73 grad
$\varnothing D_3$	8 mm
Rampningslängd L för $\alpha_{max}$	6,13 mm
Serie	Power Q
Skaftutförande	med gänga
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

## Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,2 Nm	211750 1,2
Skruvsats för vändskär10 delar Typ 1	219799 1