

Garant**GARANT Power Q högmatningsfräs, weldon-skaft, Ø D / Antal skäreppor Z:
30/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212807 30/3
GTIN	4045197939043
Artikelklass	210

Beskrivning**Reservdel:**

Vändskärsskruvar, sats nr 219799 2 (10IP; 2,2 Nm).

OBS!:GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 2,2** används med klinga nr **674252 strl. 10IP**.**Teknisk beskrivning**

Utkragningslängd L_1	40 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	48 mm
Antal skär Z	3
Skär- $\varnothing D_c$	30 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	58 mm
spiralfräsning a_p	1 mm
Skaftdiameter D_s h6	32 mm
Rampningsvinkel α_{\max}	2,23 grad
Passande vändskär	XDM.090416
totallängd L_{tot}	100 mm
$\varnothing D_3$	18 mm

Invändig	ja
Rampningslängd L för α_{\max}	15,43 mm
Serie	Power Q
Inställningsvinkel κ	16 grad
Skaftutförande	weldon-skaft
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,2 Nm	211750 2,2