

Garant**GARANT Power Q högmatningsfräs, Cylindriskt skaft, Ø D / Antal skäreppgar Z:
22/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212803 22/3
GTIN	4045197938282
Artikelklass	210

Beskrivning**Reservdel:**

Vändskärsskruvar, sats nr 219799 1 (8IP; 1,2 Nm).

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 1,2** används med klinga nr **674252 strl. 8IP**.

Teknisk beskrivning

spiralfräsning Ø D _{min}	36 mm
Skaftdiameter D _s h6	20 mm
Skär-Ø D _c	22 mm
spiralfräsning Ø D _{max}	42 mm
Invändig	ja
spiralfräsning a _p	0,3 mm
totallängd L _{tot}	180 mm
Utkragningslängd L ₁	30 mm
Antal skär Z	3
Ø D ₃	14 mm
Passande vändskär	XOM.060310
Rampningsvinkel α _{max}	1,89 grad

Rampningslängd L för α_{\max}	12,13 mm
Serie	Power Q
Inställningsvinkel κ	15 grad
Skaftutförande	Cylindriskt skaft
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,2 Nm	211750 1,2
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP