

Garant**GARANT Power Q högmatningsfräs, Cylindriskt skaft, Ø D / Antal skäreppor Z:
32/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212808 32/3
GTIN	4045197939111
Artikelklass	210

Beskrivning**Reservdel:**

Vändskärsskruvar, sats nr 219799 2 (10IP; 2,2 Nm).

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 2,2** används med klinga nr **674252 strl. 10IP**.

Teknisk beskrivning

Utkragningslängd L_1	120 mm
totallängd L_{tot}	200 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{min}$	52 mm
$\varnothing D_3$	20 mm
Rampningslängd L för α_{max}	17,43 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{max}$	62 mm
Passande vändskär	XDM.090416
Rampningsvinkel α_{max}	1,97 grad
Antal skär Z	3
Skaftdiameter D_s h6	32 mm
spiralfräsning a_p	1 mm
Invändig	ja

Skär-Ø D _c	32 mm
Serie	Power Q
Inställningsvinkel κ	16 grad
Skaftutförande	Cylindriskt skaft
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,2 Nm	211750 2,2
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP