

Garant**GARANT Power Q högmatningsfräs, med hål, Ø D / Antal skäreppar Z:
52/5mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 212812 52/5 |
| GTIN | 4045197939210 |
| Artikelklass | 210 |

Beskrivning**Reservdel:**

Vändskärsskruvar, sats nr 219799 2 (10IP; 2,2 Nm).

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 2,2** används med klinga nr **674252 strl. 10IP**.

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Invändig | ja |
| totallängd L_{tot} | 40 mm |
| Antal skär Z | 5 |
| Passande vändskär | XDM.090416 |
| Rampningslängd L för α_{max} | 37,43 mm |
| spiralfräsning $\varnothing D_{max}$ | 102 mm |
| Rampningsvinkel α_{max} | 0,92 grad |

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Skär-Ø D_c | 52 mm |
| spiralfräsning Ø D_{min} | 92 mm |
| Ø D_3 | 40 mm |
| spiralfräsning a_p | 1 mm |
| FästhålsØ | 22 mm |
| Serie | Power Q |
| Inställningsvinkel κ | 16 grad |
| Fz Helix | 0,8 |
| Skaftutförande | med hål |
| Fräsanvändning | Cirkulärfräsning |
| Fräsanvändning | Ramping |
| Fräsanvändning | Ramping |
| Bearbetningsstrategi | HPC |
| Verktygsbyte | PowerCard |
| Produktslag | Kopierfräs |

Tillbehör

| | |
|---|-------------|
| Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,2 Nm | 211750 2,2 |
| Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP | 674252 10IP |