

**Garant****GARANT Power Q högmatningsfräs, weldon-skaft, Ø D / Antal skäreppgar Z:  
32/2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212813 32/2
GTIN	4045197939234
Artikelklass	210

**Beskrivning****Reservdel:**

Vändskärsskruvar, sats nr 219812 (15IP; 5,0 Nm).

**OBS!:**GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 5,0** används med klinga nr **674252 strl. 15IP**.**Teknisk beskrivning**

Utkragningslängd $L_1$	40 mm
Skär-Ø $D_c$	32 mm
spiralfräsning Ø $D_{min}$	48 mm
Invändig	ja
spiralfräsning $a_p$	1,5 mm
Antal skär Z	2
Passande vändskär	XDM.120516
Rampningsvinkel $\alpha_{max}$	3,71 grad
spiralfräsning Ø $D_{max}$	62 mm
Ø $D_3$	16 mm
totallängd $L_{tot}$	100 mm
Skaftdiameter $D_s$ h6	32 mm

Rampningslängd L för $\alpha_{\max}$	12,34 mm
Serie	Power Q
Inställningsvinkel $\kappa$	11 grad
Skaftutförande	weldon-skaft
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

## Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 5,0 Nm	211750 5,0
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP