

Garant**GARANT Power Q högmatningsfräs, Cylindriskt skaft, Ø D / Antal skäreggar Z:
25/2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212808 25/2
GTIN	4045197939081
Artikelklass	210

Beskrivning**Reservdel:**

Vändskärsskruvar, sats nr 219799 2 (10IP; 2,2 Nm).

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 2,2** används med klinga nr **674252 strl. 10IP**.

Teknisk beskrivning

spiralfräsning Ø D _{min}	38 mm
spiralfräsning a _p	1 mm
Rampningslängd L för α _{max}	10,43 mm
Invändig	ja
Skaftdiameter D _s h6	25 mm
Passande vändskär	XDM.090416
Utkragningslängd L ₁	120 mm
Antal skär Z	2
totallängd L _{tot}	200 mm
Ø D ₃	13 mm
Rampningsvinkel α _{max}	3,29 grad
spiralfräsning Ø D _{max}	48 mm

Skär-Ø D _c	25 mm
Serie	Power Q
Inställningsvinkel κ	16 grad
Skaftutförande	Cylindriskt skaft
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,2 Nm	211750 2,2