

Garant**GARANT Power Q högmatningsfräs, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z:
50/5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212812 50/5
GTIN	4045197939203
Artikelklass	210

Beskrivning**Reservdel:**

Vändskärsskruvar, sats nr 219799 2 (10IP; 2,2 Nm).

OBS!:GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 2,2** används med klinga nr **674252 strl. 10IP**.**Teknisk beskrivning**

Passande vändskär	XDM.090416
totallängd L_{tot}	40 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{min}$	88 mm
$\varnothing D_3$	38 mm
Rampningslängd L för α_{max}	35,43 mm
Skär- $\varnothing D_c$	50 mm
spiralfräsning a_p	1 mm

spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	98 mm
Rampningsvinkel α_{\max}	0,97 grad
Antal skär Z	5
Fästhåls \varnothing	22 mm
Invändig	ja
Serie	Power Q
Inställningsvinkel κ	16 grad
Fz Helix	0,8
Skaftutförande	med hål
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,2 Nm	211750 2,2
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP