

Garant**GARANT Power Q högmatningsfräs, med gänga, Ø D / Antal skäreppor Z:
35/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212809 35/3
GTIN	4045197939180
Artikelklass	210

Beskrivning**Reservdel:**

Vändskärsskruvar, sats nr 219799 2 (10IP; 2,2 Nm).

OBS!:GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 2,2** används med klinga nr **674252 strl. 10IP**.
Vid användning av förlängare, arbeta alltid med invändig kylning.**Teknisk beskrivning**

Passande vändskär	XDM.090416
spiralfräsning Ø D _{max}	68 mm
Rampningslängd L för α _{max}	20,43 mm
Ø D ₂	29 mm
totallängd L _{tot}	47 mm
Invändig	ja
Skär-Ø D _c	35 mm
Ø D ₁ h6	17 mm
Ø D ₃	23 mm
spiralfräsning Ø D _{min}	58 mm

Rampningsvinkel α_{\max}	1,68 grad
spiralfräsnig a_p	1 mm
Antal skär Z	3
Fästgंगा M	M16
Serie	Power Q
Skaftutförande	med gंगा
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktlag	Kopierfräs

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,2 Nm	211750 2,2