

Garant**GARANT Power Q högmatningsfräs, Cylindriskt skaft, Ø D / Antal skäreppor Z:
40/4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212808 40/4
GTIN	4045197939135
Artikelklass	210

Beskrivning**Reservdel:**

Vändskärsskruvar, sats nr 219799 2 (10IP; 2,2 Nm).

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 2,2** används med klinga nr **674252 strl. 10IP**.

Teknisk beskrivning

Rampningslängd L för α_{\max}	25,43 mm
Rampningsvinkel α_{\max}	1,35 grad
totallängd L_{tot}	250 mm
Skär-Ø D_c	40 mm
Utkragningslängd L_1	50 mm
Skaftdiameter D_s h6	32 mm
Passande vändskär	XDM.090416
Ø D_3	28 mm
Invändig	ja
spiralfräsnings Ø D_{\max}	78 mm
spiralfräsnings Ø D_{\min}	68 mm
spiralfräsnings a_p	1 mm

Antal skär Z	4
Serie	Power Q
Inställningsvinkel κ	16 grad
Skaftutförande	Cylindriskt skaft
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,2 Nm	211750 2,2
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP