

Garant**GARANT Power Q högmatningsfräs, weldon-skaft, Ø D / Antal skäreppgar Z:
35/2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212813 35/2
GTIN	4045197939241
Artikelklass	210

Beskrivning**Reservdel:**

Vändskärsskruvar, sats nr 219812 (15IP; 5,0 Nm).

OBS!:GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 5,0** används med klinga nr **674252 strl. 15IP**.**Teknisk beskrivning**

Passande vändskär	XDM.120516
Rampningsvinkel α_{\max}	2,99 grad
Skär-Ø D_c	35 mm
totallängd L_{tot}	100 mm
Antal skär Z	2
Invändig	ja
spiralfräsning a_p	1,5 mm
Utkragningslängd L_1	40 mm
Skaftdiameter D_s h6	32 mm
spiralfräsning Ø D_{\min}	54 mm
Rampningslängd L för α_{\max}	15,34 mm
Ø D_3	19 mm

spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	68 mm
Serie	Power Q
Inställningsvinkel κ	11 grad
Skaftutförande	weldon-skaft
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 5,0 Nm	211750 5,0