

**Garant****GARANT Power Q högmatningsfräs, weldon-skaft, Ø D / Antal skäreppgar Z:  
40/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212813 40/3
GTIN	4045197939258
Artikelklass	210

**Beskrivning****Reservdel:**

Vändskärsskruvar, sats nr 219812 (15IP; 5,0 Nm).

**OBS!:**

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 5,0** används med klinga nr **674252 strl. 15IP**.

**Teknisk beskrivning**

Ø D <sub>3</sub>	24 mm
spiralfräsnings a <sub>p</sub>	1,5 mm
Rampningslängd L för α <sub>max</sub>	20,34 mm
totallängd L <sub>tot</sub>	110 mm
Utkragningslängd L <sub>1</sub>	50 mm
Invändig	ja
Rampningsvinkel α <sub>max</sub>	2,25 grad
Passande vändskär	XDM.120516
spiralfräsnings Ø D <sub>max</sub>	78 mm
spiralfräsnings Ø D <sub>min</sub>	64 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub> h6	32 mm
Antal skär Z	3

Skär-Ø D <sub>c</sub>	40 mm
Serie	Power Q
Inställningsvinkel κ	11 grad
Skaftutförande	weldon-skaft
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

## Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 5,0 Nm	211750 5,0