

Garant**GARANT Power Q högmatningsfräs, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z:
80/6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212817 80/6
GTIN	4045197939401
Artikelklass	210

Beskrivning**Reservdel:**

Vändskärsskruvar, sats nr 219812 (15IP; 5,0 Nm).

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 5,0** används med klinga nr **674252 strl. 15IP**.

Teknisk beskrivning

Invändig	ja
spiralfräsning Ø D _{min}	144 mm
FästhålsØ	32 mm
Skär-Ø D _c	80 mm
Rampningslängd L för α _{max}	60,34 mm
Rampningsvinkel α _{max}	0,76 grad
Passande vändskär	XDM.120516

totallängd L_{tot}	50 mm
$\varnothing D_3$	64 mm
Antal skär Z	6
spiralfräsning a_p	1,5 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{max}$	158 mm
Serie	Power Q
Inställningsvinkel κ	11 grad
Fz Helix	0,8
Skaftutförande	med hål
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 5,0 Nm	211750 5,0