

**Garant****GARANT Power Q högmatningsfräs, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z:  
52/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212817 52/3
GTIN	4045197939364
Artikelklass	210

**Beskrivning****Reservdel:**

Vändskärsskruvar, sats nr 219812 (15IP; 5,0 Nm).

**OBS!:**GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 5,0** används med klinga nr **674252 strl. 15IP**.**Teknisk beskrivning**

Passande vändskär	XDM.120516
spiralfräsning Ø D <sub>min</sub>	88 mm
totallängd L <sub>tot</sub>	40 mm
spiralfräsning Ø D <sub>max</sub>	102 mm
Invändig	ja
FästhålsØ	22 mm
Rampningsvinkel α <sub>max</sub>	1,42 grad

spiralfräsning $a_p$	1,5 mm
Skär- $\emptyset$ $D_c$	52 mm
$\emptyset$ $D_3$	36 mm
Rampningslängd L för $\alpha_{max}$	32,34 mm
Antal skär Z	3
Serie	Power Q
Inställningsvinkel $\kappa$	11 grad
Fz Helix	0,8
Skaftutförande	med hål
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

## Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 5,0 Nm	211750 5,0