

Garant**GARANT Power Q högmatningsfräs, Cylindriskt skaft, Ø D / Antal skäreppor Z:
35/2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212814 35/2
GTIN	4045197939289
Artikelklass	210

Beskrivning**Reservdel:**

Vändskärsskruvar, sats nr 219812 (15IP; 5,0 Nm).

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 5,0** används med klinga nr **674252 strl. 15IP**.

Teknisk beskrivning

spiralfräsning Ø D _{max}	68 mm
totallängd L _{tot}	200 mm
Invändig	ja
Passande vändskär	XDM.120516
Rampningslängd L för α _{max}	15,34 mm
Antal skär Z	2
Skaftdiameter D _s h6	32 mm
Utkragningslängd L ₁	50 mm
spiralfräsning a _p	1,5 mm
Ø D ₃	19 mm
Skär-Ø D _c	35 mm
Rampningsvinkel α _{max}	2,99 grad

spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	54 mm
Serie	Power Q
Inställningsvinkel κ	11 grad
Skaftutförande	Cylindriskt skaft
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 5,0 Nm	211750 5,0