

Garant**GARANT Power Q högmatningsfräs, med gänga, Ø D / Antal skäreppgar Z:
30/2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212816 30/2
GTIN	4045197939302
Artikelklass	210

Beskrivning**Reservdel:**

Vändskärsskruvar, sats nr 219812 (15IP; 5,0 Nm).

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 5,0** används med klinga nr **674252 strl. 15IP**.
Vid användning av förlängare, arbeta alltid med invändig kylning.

Teknisk beskrivning

Ø D ₃	14 mm
spiralfräsnings a _p	1,5 mm
Fästgंगा M	M16
Ø D ₂	29 mm
Antal skär Z	2
Rampningslängd L för α _{max}	10,34 mm
Rampningsvinkel α _{max}	4,42 grad
Skär-Ø D _c	30 mm
Passande vändskär	XDM.120516

totallängd L_{tot}	47 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{min}$	44 mm
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
Invändig	ja
spiralfräsning $\varnothing D_{max}$	58 mm
Serie	Power Q
Skaftutförande	med gänga
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 5,0 Nm	211750 5,0