

Garant**GARANT Power Q högmatningsfräs, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z:
66/5mm**

Beställningsdata

Ordernummer	212817 66/5
GTIN	4045197939395
Artikelklass	210

Beskrivning

Reservdel:

Vändskärsskruvar, sats nr 219812 (15IP; 5,0 Nm).

OBS!:GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 5,0** används med klinga nr **674252 strl. 15IP**.

Teknisk beskrivning

spiralfräsning Ø D _{min}	116 mm
Rampningslängd L för α _{max}	46,34 mm
Antal skär Z	5
totallängd L _{tot}	50 mm
FästhålsØ	27 mm
Passande vändskär	XDM.120516
Skär-Ø D _c	66 mm

spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	130 mm
$\varnothing D_3$	50 mm
Rampningsvinkel α_{\max}	0,99 grad
Invändig	ja
spiralfräsning a_p	1,5 mm
Serie	Power Q
Inställningsvinkel κ	11 grad
Fz Helix	0,8
Skaftutförande	med hål
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 5,0 Nm	211750 5,0
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP