

**Garant****GARANT Power Tang 90° - tangentiell-höghkapacitetshörnfräs stor delning, Cylindriskt skaft, Ø D / Antal skäreugar Z: 32/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	215952 32/3
GTIN	4045197939852
Artikelklass	210

**Beskrivning****Utförande:**

Maximal stabilitet tack vare tangentiellt ställda vändskär.

Höga matningsvärden för maximal spånavverkning per tidsenhet tack vare optimal vändskärsstabilitet i skärkraftsriktningen.

**OBS!:**

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 1,2** används med klinga nr **674252 strl. 8 IP**.

**Teknisk beskrivning**

Skaftdiameter $D_s$ h6	32 mm
Antal skär Z	3
maximalt sågdjup $a_{p \max}$	8 mm
totallängd $L_{\text{tot}}$	200 mm
Skär-Ø $D_c$	32 mm
Passande vändskär	LO.U0904..
Skrivsats för vändskär	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Utkragningslängd $L_1$	30 mm
Serie	Power Tang
Skaftutförande	Cylindriskt skaft
Inställningsvinkel $\kappa$	90 grad

Fräsanvändning	Hörnfräsning
Skärledning	Oregelbunden
Invändig	ja
Verktogsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs

---

## Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,2 Nm	211750 1,2
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP