

**Garant****GARANT Power Tang 90° - tangentiell-höghkapacitetshörnfräs stor delning, weldon-skaft, Ø D / Antal skäreggar Z: 20/2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	215950 20/2
GTIN	4045197939807
Artikelklass	210

**Beskrivning****Utförande:**

Maximal stabilitet tack vare tangentiellt ställda vändskär.

Höga matningsvärden för maximal spånavverkning per tidsenhet tack vare optimal vändskärsstabilitet i skärkraftsriktningen.

**OBS!:**

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 1,2** används med klinga nr **674252 strl. 8 IP**.

**Teknisk beskrivning**

totallängd $L_{tot}$	101 mm
Passande vändskär	LO.U0904..
maximalt sågdjup $a_{p\ max}$	8 mm
Utkragningslängd $L_1$	30 mm
Skaftdiameter $D_s\ h6$	20 mm
Skär-Ø $D_c$	20 mm
Skrivsats för vändskär	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Antal skär Z	2
Serie	Power Tang
Skaftutförande	weldon-skaft

Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Skärledning	Oregelbunden
Invändig	ja
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs

## Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,2 Nm	211750 1,2
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP