

Garant**GARANT Power Tang 90° - tangentiell-höghkapacitetshörnfräs stor delning, med gänga, Ø D / Antal skäreppgar Z: 20/2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	215960 20/2
GTIN	4045197939944
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Maximal stabilitet tack vare tangentiellt ställda vändskär.

Höga matningsvärden för maximal spånavverkning per tidsenhet tack vare optimal vändskärsstabilitet i skärkraftsriktningen.

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 1,2** används med klinga nr **674252 strl. 8 IP**.

Teknisk beskrivning

Fästgंगा M	M10
Skär-Ø D _c	20 mm
maximalt sågdjup a _{p max}	8 mm
Antal skär Z	2
Skruvsats för vändskär	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Ø D ₂	18,5 mm
Ø D ₁ h6	10,5 mm
Passande vändskär	LO.U0904..
totallängd L _{tot}	28 mm

Serie	Power Tang
Skaftutförande	med gänga
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Skärdelning	Oregelbunden
Invändig	ja
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,2 Nm	211750 1,2