

**Garant**

**GARANT Power Tang 90° - tangentiell-hökapacitetshörnfräs liten delning, med gänga, Ø D / Antal skäreppar Z: 32/5mm**

**Beställningsdata**

Ordernummer	215962 32/5
GTIN	4045197940001
Artikelklass	210

**Beskrivning****Utförande:**

Maximal stabilitet tack vare tangentiellt ställda vändskär.

Höga matningsvärden för maximal spånavverkning per tidsenhet tack vare optimal vändskärsstabilitet i skärkraftsriktningen.

**OBS!:**

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 1,2** används med klinga nr **674252 strl. 8 IP**.

**Teknisk beskrivning**

Ø D <sub>2</sub>	30 mm
Skruvsats förvändskär	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Antal skär Z	5
maximalt sågdjup a <sub>p,max</sub>	8 mm
Passande vändskär	LO.U0904..
totallängd L <sub>tot</sub>	35 mm
Ø D <sub>1</sub> h6	17 mm
Skär-Ø D <sub>c</sub>	32 mm
Fästgänga M	M16

Serie	Power Tang
Skaftutförande	med gänga
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Skärdelning	Oregelbunden
Invändig	ja
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs

---

## Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,2 Nm	211750 1,2
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP