

**Garant****GARANT Power Tang 90° - tangentiell-höghkapacitetshörnfräs liten delning, Cylindriskt skaft, Ø D / Antal skäreugar Z: 20/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	215956 20/3
GTIN	4045197939913
Artikelklass	210

**Beskrivning****Utförande:**

Maximal stabilitet tack vare tangentiellt ställda vändskär.

Höga matningsvärden för maximal spånavverkning per tidsenhet tack vare optimal vändskärsstabilitet i skärkraftsriktningen.

**OBS!:**

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 1,2** används med klinga nr **674252 strl. 8 IP**.

**Teknisk beskrivning**

Antal skär Z	3
Skruvsats förvändskär	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Utkragningslängd L <sub>1</sub>	30 mm
Passande vändskär	LO.U0904..
Skär-Ø D <sub>c</sub>	20 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub> h <sub>6</sub>	20 mm
totallängd L <sub>tot</sub>	110 mm
maximalt sågdjup a <sub>p max</sub>	8 mm
Serie	Power Tang
Skaftutförande	Cylindriskt skaft
Inställningsvinkel κ	90 grad

Fräsanvändning	Hörnfräsning
Skärledning	Oregelbunden
Invändig	ja
Verktogsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs

## Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,2 Nm	211750 1,2