

**Garant****GARANT Power Tang 90° - tangentiell-höghkapacitetshörnfräs stor delning, med gänga, Ø D / Antal skäreppor Z: 32/3mm**

## Beställningsdata

Ordernummer	215960 32/3
GTIN	4045197939968
Artikelklass	210

## Beskrivning

### Utförande:

Maximal stabilitet tack vare tangentiellt ställda vändskär.

Höga matningsvärden för maximal spånavverkning per tidsenhet tack vare optimal vändskärsstabilitet i skärkraftsriktningen.

### OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 1,2** används med klinga nr **674252 strl. 8 IP**.

## Teknisk beskrivning

Passande vändskär	LO.U0904..
Skruvsats för vändskär	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Antal skär Z	3
Ø D <sub>1</sub> h <sub>6</sub>	17 mm
total längd L <sub>tot</sub>	35 mm
Skär-Ø D <sub>c</sub>	32 mm
maximalt sågdjup a <sub>p max</sub>	8 mm
Fästgंगा M	M16

Ø D <sub>2</sub>	30 mm
Serie	Power Tang
Skaftutförande	med gänga
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Skärledning	Oregelbunden
Invändig	ja
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs

## Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,2 Nm	211750 1,2
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP