

**Garant****GARANT Power Tang 90° - tangentiell-höghkapacitetshörnfräs, med gänga, Ø D / Zeff: 32/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	215974 32/3
GTIN	4045197940117
Artikelklass	210

**Teknisk beskrivning**

Skruvsats förvändskär	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
maximalt sågdjup $a_{p \max}$	39 mm
totallängd $L_{\text{tot}}$	50 mm
Skär-Ø $D_c$	32 mm
effektivt antal skär $Z_{\text{eff}}$	3
Ø $D_2$	30 mm
Ø $D_1$ h6	17 mm
Fästgंगा M	M16
Serie	Power Tang
Passande vändskär	LO.U0904..
Antal vändskärsplattor	15
Skaftutförande	med gänga
Inställningsvinkel $\kappa$	90
Fräsanvändning	Hörnfräsning

Skärdelning	Oregelbunden
Invändig	ja
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs

---

## Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,2 Nm	211750 1,2