

**Garant****GARANT Power Tang 90° - tangentiell-höghkapacitetshörnfräs, weldon-skaft, Ø D / Zeff: 25/2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	215972 25/2
GTIN	4045197940070
Artikelklass	210

**Teknisk beskrivning**

effektivt antal skär $Z_{\text{eff}}$	2
totallängd $L_{\text{tot}}$	112 mm
Passande vändskär	LO.U0904..
Skaftdiameter $D_s$ h6	25 mm
Utkragningslängd $L_1$	54 mm
Skär-Ø $D_c$	25 mm
maximalt sågdjup $a_{p \text{ max}}$	39 mm
Skruvsats förvändskär	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Serie	Power Tang
Antal vändskärsplattor	10
Skaftutförande	weldon-skaft
Inställningsvinkel $\kappa$	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Skärdelning	Oregelbunden
Invändig	ja

Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs

---

## Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,2 Nm	211750 1,2
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP