

Garant

GARANT Power Tang 90° - tangentiell-höghkapacitetshörnfräs liten delning, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 63/9mm

**Beställningsdata**

Ordernummer	215968 63/9
GTIN	4045197940063
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Maximal stabilitet tack vare tangentiellt ställda vändskär.

Höga matningsvärden för maximal spånavverkning per tidsenhet tack vare optimal vändskärsstabilitet i skärkraftsriktningen.

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 1,2** används med klinga nr **674252 strl. 8 IP**.

Teknisk beskrivning

Antal skär Z	9
Skär-Ø D _c	63 mm
maximalt sågdjup a _{p max}	8 mm
Passande vändskär	LO.U0904..
totallängd L _{tot}	40 mm
Skruvsats för vändskär	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)

FästhålsØ	27 mm
Serie	Power Tang
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Skärindelning	Oregelbunden
Invändig	ja
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,2 Nm	211750 1,2