

Garant**GARANT Power Tang 90° - tangentiell-höghkapacitetshörnfräs, weldon-skaft, Ø D / Zeff: 40/4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	215972 40/4
GTIN	4045197940094
Artikelklass	210

Teknisk beskrivning

maximalt sågdjup $a_{p\ max}$	47 mm
effektivt antal skär Z_{eff}	4
total längd L_{tot}	131 mm
Skaftdiameter D_s h6	32 mm
Utkragningslängd L_1	69 mm
Skruvsats förvändskär	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Skär-Ø D_c	40 mm
Passande vändskär	LO.U0904..
Serie	Power Tang
Antal vändskärsplattor	24
Skaftutförande	weldon-skaft
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Skärindelning	Oregelbunden
Invändig	ja

Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,2 Nm	211750 1,2