

**Garant****GARANT Power Tang 90° - tangentiell-höghkapacitetshörnfräs, weldon-skaft, Ø D / Zeff: 32/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	215972 32/3
GTIN	4045197940087
Artikelklass	210

**Teknisk beskrivning**

Passande vändskär	LO.U0904..
Skaftdiameter $D_s$ h6	32 mm
Skär-Ø $D_c$	32 mm
maximalt sågdjup $a_{p\ max}$	47 mm
Utkragningslängd $L_1$	69 mm
effektivt antal skär $Z_{eff}$	3
total längd $L_{tot}$	131 mm
Skrivsats för vändskär	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Serie	Power Tang
Antal vändskärspaltor	18
Skaftutförande	weldon-skaft
Inställningsvinkel $\kappa$	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Skärdelning	Oregelbunden
Invändig	ja

Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs

---

## Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,2 Nm	211750 1,2
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP