

Garant**GARANT Power Tang 90° - tangentiell-höghkapacitetshörnfräs, med gänga, Ø D / Zeff: 25/2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	215974 25/2
GTIN	4045197940100
Artikelklass	210

Teknisk beskrivning

Skrivsats förvändskär	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Ø D ₁ h6	12,5 mm
totallängd L _{tot}	45 mm
Skär-Ø D _C	25 mm
Ø D ₂	23 mm
effektivt antal skär Z _{eff}	2
maximalt sågdjup a _{p max}	32 mm
Fästgänga M	M12
Serie	Power Tang
Passande vändskär	LO.U0904..
Antal vändskärsplattor	8
Skaftutförande	med gänga
Inställningsvinkel κ	90
Fräsanvändning	Hörnfräsning

Skärdelning	Oregelbunden
Invändig	ja
Verktogsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,2 Nm	211750 1,2