

**Fasfräs 45°, weldon-skaft, Typ: 4****Beställningsdata**

Ordernummer	216625 4
GTIN	4045197940162
Artikelklass	220

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	SP..060304
Ø D	4 mm
Utkragningslängd L ₁	28 mm
totallängd L _{tot}	80 mm
max. avfasningsdiameter D _{max}	10 mm
Skrivsats förvändskär	219840 (8IP; 1,2 Nm)
Antal skär Z	1
Skaftdiameter D _s h6	12 mm
Skaftutförande	weldon-skaft
Fasningsvinkel bakåt	45 grad
Invändig	nej
Produktslag	Fasningsfräs

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil
8IP

674252 8IP

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,2
Nm

211750 1,2