

**Fasfräs 45°, weldon-skaft, Typ: 11****Beställningsdata**

Ordernummer	216625 11
GTIN	4045197940179
Artikelklass	220

Teknisk beskrivning

totallängd L_{tot}	80 mm
$\varnothing D$	11 mm
Skaftdiameter D_s h6	12 mm
max. avfasningsdiameter D_{max}	20 mm
Antal skär Z	2
Passande vändskär	SP..060304
Skrivsats förvändskär	219840 (8IP; 1,2 Nm)
Utkragningslängd L_1	32 mm
Skaftutförande	weldon-skaft
Fasningsvinkel bakåt	45 grad
Invändig	nej
Produktslag	Fasningsfräs

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil
8IP

674252 8IP

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,2
Nm

211750 1,2