

**Fasfräs 45°, weldon-skaft, Typ: 12****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 216625 12 |
| GTIN | 4045197940186 |
| Artikelklass | 220 |

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Skruvsats förvändskär | 219841 (15IP; 3,0 Nm) |
| max. avfasningsdiameter D_{\max} | 23,7 mm |
| Skaftdiameter D_s h6 | 20 mm |
| Passande vändskär | SP..09T308 |
| totallängd L_{tot} | 100 mm |
| $\varnothing D$ | 12 mm |
| Antal skär Z | 1 |
| Utkragningslängd L_1 | 37 mm |
| Skaftutförande | weldon-skaft |
| Fasningsvinkel bakåt | 45 grad |
| Invändig | nej |
| Produktslag | Fasningsfräs |

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil
15IP

674252 15IP

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 3,0
Nm

211750 3,0